

Инструкции за поддръжка

Не пушете в леглото си и не го оставяйте в близост до открити пламъци.

ГАРАНЦИЯТА ВАЖИ ПРИ ПРАВИЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЕТО И ПРЕДСТАВЕН КАСОВ БОН/ФАКТУРА И ГАРАНЦИОННА КАРТА. НЕПОПЪЛНЕНИТЕ ПОЛЕТА НЕ АНУЛИРАТ ГАРАНЦИЯТА!



Настоящата гаранция не ограничава правата на клиента, гарантирани от Закона. Представената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от действащото българско законодателство, като „ТЕД БЕД“ ЕАД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно разпоредбите на действащото законодателство.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ „ТЕД-БЕД“ ЕАД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДИ ПО ЛАМЕЛНИТЕ СИСТЕМИ!

Уважаеми клиенти, моля, спазвайте следните правила при експлоатация :

Извивката на ламелите да е с посока нагоре – отпуснатите надолу ламели са предпоставка за хлъзване на матрака (сх. 3).

За двойни размери (от 140 см широчина включително), носачите на ламелите трябва да са разположени **над** средната греда (сх. 4).



Обслужване на рекламации:

Отдел „Гаранционно обслужване“:

Уеб-сайт: www.ted.bg — контакти/гаранционно обслужване

Електронна поща: warranty.service@ted.bg Телефон: 0885 989 894

Изпращане на сканирани касов бон/фактура, гаранционна карта и снимки на продукта, оказващи проблемните места

ТЕД BED

Pure sense of being

Гаранционна карта

ПОДМАТРАЧНИ ЛАМЕЛНИ СИСТЕМИ

МОДЕЛ ЛАМЕЛНА РАМКА:

РАЗМЕР:

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: 2 ГОДИНИ

ИМЕ И АДРЕС НА ТЪРГОВЕЦА:

.....
.....

ДАНИИ ЗА КЛИЕНТА:

ИМЕ И АДРЕС:

.....
.....

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:

ДАТА НА ПОКУПКА:

.....


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

.....

ПРОИЗВОДИТЕЛ: „ТЕД-БЕД“ ЕАД
4000 ПЛОВДИВ, БУЛ. 6 ТИ СЕПТЕМВРИ 222А

ТЕД BED

Pure sense of being



Гаранционна карта

ПОДМАТРАЧНИ ЛАМЕЛНИ СИСТЕМИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за доверието, показано с покупката на нашия продукт. Сремежът ние е да осигурим на Вас и Вашето семейство продукти с високо качество. Продуктите с марка ТЕД са произведени съгласно стандартите и изискванията на системата за качество ISO 9001. Вашата ламелна система ще Ви донесе дълготраен комфорт.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията е валидна единствено при предоставяне от страна на клиента на касов бон/фактура и гаранционна карта, с които се удостоверява покупката от съответната търговска фирма. Гаранцията влиза в сила от датата на закупуване на продукта.

Ако вашата ламелната система е ремонтирана, гаранцията не се подновява или удължава.

Разходите за отстраняване на повредата са за сметка на производителя, в случаите, в които рекламираното изделие е в гаранция съгласно разпоредбите на българското законодателство или на търговската гаранция, ако тя предоставя по-широки права от законите. Гаранцията не може да надхвърли срока, посочен в гаранционната карта. При изтичане на гаранционния срок се предлага опция за ремонт срещу заплащане. Гаранцията се дава само в случаите на добросъвестно експлоатиране на продукта, използването му по предназначение и при спазване на инструкциите за разпаковане, експлоатация и грижа за ламелната система така, както са описани в настоящата гаранционна карта.

Разходите за отстраняване на повредата са за сметка на потребителя, в случай, че стоката не

е в гаранция, съгласно разпоредбите на българското законодателство, както и съгласно клаузите на търговската гаранция. При отстраняване на повредата от неотризиран сервиз от производителя, разходите са за сметка на клиента, дори и в гаранционния срок.


В случай, че се налага предаването му към ТЕД-БЕД за ремонт или подмяна, ламелната рамка трябва да бъде грижливо опакована, добросъвестно съхранявана и в добро санитарно-хигиенно състояние, за да се избегне по-нататъшно увреждане на продукта. Доброто състояние е задължение на клиента. При неспазване на тези задължения, гаранцията ще бъде отказана.

В случай, че няма на разположение идентични продукти или материали поради прекратяване на тяхното производство, ТЕД-БЕД си запазва правото да използва, по свое усмотрение, друг сходен материал или да замени конкретния модел с най-близкия като характеристики и цена.

Срокът за възстановяване на несъответствието по продукта в гаранционен срок е 30 дни, считано от деня на подадения иск за рекламация. Фирмата производител не поема разходите и задължението по монтажа/демонтаж на ламелната рамка, както и доставката до врата. Доставка се до адрес /качването до даден етаж е задължение на клиента/.

Условията на гаранцията важат само за домашна употреба и не са приложими за хотели, хижи, почивни станции, къщи за гости и други обществени заведения. Условията за ремонт важат само за територията на България.

Гаранционната карта обхваща изброените по-долу в таблица 1 серии ламелни системи



Всички ламелни системи с обозначението „R“ в името си, са с възможност за регулиране на твърдостта.

Разстоянието между фиксаторите определя твърдостта на ламела. При средно положение на фиксатора, ламелът е най-мек, а при положение максимално встрани е максимално твърд.

310 ЛАМЕЛНА РАМКА BASIC	630 R ЛАМЕЛНА РАМКА COMFORT
510 ЛАМЕЛНА РАМКА STANDART TECHNO	630 ЛАМЕЛНА РАМКА COMFORT
610 ЛАМЕЛНА РАМКА COMFORT	710 ЛАМЕЛНА РАМКА TOTAL COMFORT
610 R ЛАМЕЛНА РАМКА COMFORT	740 COMFORT
620 ЛАМЕЛНА РАМКА COMFORT	810 ЛАМЕЛНА РАМКА WELLNESS
620 R ЛАМЕЛНА РАМКА COMFORT	840 WELLNESS

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Гаранцията на продукта ще служи на клиента по предназначение и ще осигури максимален комфорт, ако се спазват дадените инструкции за употреба.


Не използвайте остри предмети при отваряне на опаковката, поради възможност от нараняване на продукта.

Ламелните системи са предназначени за ползване CAMO под двулицеви матраци.

Поставете подматрачната ламелна система върху стабилно направена рамка на здраво и устойчиво легло. То задължително трябва да има подпори /държачи/ минимум 3 по дължина, показани на схемата.

ТЕД-БЕД ЕАД препоръчва:

При монтаж на подматрачни ламелни рамки с ширина до 120 см е задължително поставянето на шест опорни точки – по три от ляво и дясно, виж схемата.



На какво ще легне вашият матрак?

Избирайте добре укрепени спални с подпори по цялата дължина! Ако няма, Вие може да монтирате такива, с размери 4x4см по цялата дължина на леглото.



При монтаж на подматрачна ламелна рамка с ширина над 120 см е задължително поставянето на девет опорни точки – по три от ляво и дясно, и три в средата, виж схемата

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МОНТАЖ НЕ СА СПАЗЕНИ, ПРОДУКТЪТ НЕ ПОДЛЕЖИ НА ГАРАНЦИОНЕН РЕМОТ ИЛИ ЗАМЯНА ПРИ ПОВРЕДА. ИЗБИРАЙТЕ ДОБРЕ УКРЕПЕНИ СПАЛНИ С ПОДПОРИ ПО ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА! АКО НЯМА, ВИЕ МОЖЕ ДА МОНТИРАТЕ ТАКИВА, С РАЗМЕРИ 4X4CM ПО ЦЯЛАТА ДЪЛЖИНА НА ЛЕГЛОТО.

Препоръчително е максималното разстояние от рамката до вътрешните стени на леглото да не е повече от 1 см. Пример за легло с отвор 80/200 е препоръчително ламелната рамка да е с размер 79,5/199,5 см.

Стандартните размери рамки не са предвидени за монтаж върху нестандартни легла.

Винаги поставяйте подматрачната ламелна система с извивката на ламелите нагоре, към матрака.

Монтажът на подвигащ механизъм, трябва да е съобразен с техническите параметри и габарити на рамката - площ за захващане на механизма.

При моделите, които имат опция за регулиране на твърдостта, разстоянието между фиксаторите определя твърдостта на ламела. При средно положение на фиксатора, ламелът е най-мек, а при положение максимално встрани е максимално твърд.

При ламелни системи от серии 810 и 840 твърдостта може да се регулира с вътрешния подвижен елемент на „цветята“. При премахването му, тази област става по-мека.

Не позволявайте на децата да скачат върху матрака. Това може да повреди не само матрака, но и ламелната подматрачна система.

Не използвайте подматрачните ламелни системи във влажна среда и ги пазете от намокряне.

Не надвишавайте, указаната товароносимост* за единичен размер от серия ламелни рамки:

310 ЛАМ. РАМКА BASIC	90 кг.
510 ЛАМ.РАМКА STANDART TECHNO	120 кг.
610 ЛАМ.РАМКА COMFORT	140 кг.
610 R ЛАМ.РАМКА COMFORT	140 кг.
620 ЛАМ.РАМКА COMFORT	140 кг.
620 R ЛАМ.РАМКА COMFORT	140 кг.
630 R ЛАМ.РАМКА COMFORT	140 кг.
630 ЛАМ.РАМКА COMFORT	140 кг.
710 ЛАМ.РАМКА TOTAL COMFORT	150 кг.
740 COMFORT	120 кг.
810 ЛАМ.РАМКА WELLNESS	150 кг.
840 WELLNESS	120 кг.

Указаните килограми, включват теглото на матрака + теглото на потребителя, за единичен размер ламелна рамка